

CA

水物用電動シーラー

ラインナップ
CAシリーズ

防滴加工ボディで水物のシーリング作業に



CA-300



CA-450-5
CA-450-5、
CA-450-5W
には標準テーブルが附属
します






CA-600-5

シール専用	電動	シール回数/日 3000袋以上 機種選定目安	組紐 ヒーター 100組紐にター保用	シール長さ 30cm 300タイプ	シール長さ 45cm 450タイプ	シール長さ 60cm 600タイプ
シール幅 5/10mm兼用 CA-300/CA-300-W	シール幅 5mm 5mm幅仕様	シール幅 10mm 10mm幅仕様	テーブル スイッチ板 300タイプ	標準 テーブル ※1	特殊 テーブル オプション ※2	

※1：標準テーブルはCA-450-5、CA-450-5Wに標準装備
※2：特殊テーブルはCA-450シリーズ、CA-600シリーズ用「CAスタンドタイプS」に取り付けます。

水物のシーリングに対応

耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。
角度変更可能な(5°、30°、45°)傾斜台を標準装備し、袋に入った液体をこぼすことなくシールできます。



各作業の進行を指示するエアペダルは電気部品を使用していません。水物作業で安心して使用していただくことができます。

片側加熱タイプは電気配線部に水のかかりにくい上部ヒーター仕様です。

簡単な操作

コントロールユニット(タイマー)で加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定できます。包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダル操作の「マニュアル運転」が選択できます。CA-300シリーズは附属のテーブルスイッチ板を押す操作方法も選択できます。テーブルスイッチ板を利用する場合はエアペダルをテーブルスイッチ板の下部にセットします。CA-300シリーズはテーブルスイッチ板の底部にエアペダルをセットした状態で出荷しています。

テーブルスイッチ板サイズ：幅280 x 奥行210mm

適切な作業場所を確保できない場合、CA-300シリーズはCAスタンドをご利用ください。CA-450、CA-600シリーズは、CAスタンドタイプSとCA-450/600特殊テーブルをお使いください。

CA-450/600特殊テーブルサイズ=幅600mm x 奥行190mm

多様な包材に対応

シール長さは300、450、600mm
シール幅は5mm、10mmの製品があります。
厚さ0.3mm(重ね合わせ合計)までの包材がシールできる片側加熱タイプ、
厚さ0.4mm(重ね合わせ合計)までの厚手袋、ラミネート袋がシールできる上下加熱タイプがあります。
上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
ガスバリア性包材に脱酸素材を封入することで保存期間を延ばすことが可能です。



CA-600-5
オプション装着例
CAスタンドタイプS
CA-450/600特殊テーブル



CA-300
オプション装着例
CAスタンド