

 富士インパルス

手軽に使える足踏シーラーの圧着保持器



# PK-101-102

プラスαでらくらくシール!!



お手持ちの  
足踏シーラーに  
簡単に  
取り付け可能です



# FUJI IMPULSE SEALERS

取り付け簡単

ペダルを一度踏み込めば、  
あとは自動でらくらくシール。

PK-101・102

足踏シーラーに圧着保持器を取り付けると、圧着中ペダルを踏み続ける必要はありません。一度ペダルを踏み込むだけで、加圧力が保持され、加熱・冷却後自動的に圧着レバーが上がります。シールミスもなく、作業の能率もアップします。

## 1 簡単操作で機械まかせの圧着保持

ペダルを踏むとソレノイドが働いて圧着保持が自動的に行われます。作業はこれまでよりずっと軽快にスムーズになります。

## 2 材質に合わせて調整できる加圧力

加圧力の調整は、ノブを回すだけで簡単に行えます。材質に応じて最適の圧力でシールができます。

## 3 正確に設定できる保持タイマー

加熱・冷却に必要な圧着保持時間を調整できる保持タイマー付き。保持時間を設定すれば、どなたでもミスなく均一なシールができます。

## 4 場所を取らないコンパクト設計

足踏シーラーの本体に、コンパクトに一体化装着されますので、場所を取らず操作の妨げにもなりません。



## 適応機種

PK-101

●FI-200シリーズ ●FI-450シリーズ  
●FI-300シリーズ ●FI-600シリーズ

PK-102

●FI-400Yシリーズ  
●FI-600Yシリーズ

製造元



富士インパルス株式会社

本社工場 〒561 豊中市穂積2丁目15番20号 TEL.(06)864-5131

FAX.(06)864-5034

東京出張所 〒125 東京都葛飾区柴又5丁目9番30号 TEL.(03)659-1164

FAX.(03)659-1165

発売元



三井物産株式会社

合成樹脂部・全国各支店

取扱特約店

※本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

8809-30.000